


Cable de conexión NEBM-T12G4-R-5-LE4

Número de artículo: 8140936

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-111
Identificación del cable	Con soporte para placas de identificación
Peso del producto	410 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Redondo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación T según EN 61076-2-111
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	4
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	4
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...60 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	5 A
Resistencia a los picos de tensión	1.5 kV
Apantallamiento	No
Longitud del cable	5 m
Propiedades del cable	Apropiado para robots
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de las pruebas bajo demanda
Radio de flexión, tendido fijo del cable	30 mm
Radio de flexión, tendido de cables móvil	75 mm
Diámetro del cable	7.5 mm
Tolerancia del diámetro del cable	±0,2 mm
Estructura de cable	4 x 0,75 mm ²
Sección nominal del cable	0.75 mm ² AWG19

Característica	Valor
Terminales de cable	Sin recubrimiento
Grado de protección	IP67
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-20 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta aislante del cable	Negro
Material del cuerpo	TPE-U(PUR)
Color del cuerpo	Negro
Material de la fijación por tornillo	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las juntas	HNBR
Material de los contactos crimp	Latón, dorado
Material de la cubierta aislante	PVC