

Racor rápido roscado NPQO-D-G38-Q12-P5

Número de artículo: 8203301

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	10.3 mm
Profundidad de inserción del tubo flexible	22 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Junta tórica
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta Principio Push-pull
Tamaño del depósito	5
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.09 MPa...2 MPa -0.9 bar...20 bar -13.05 psi...290 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes Dióxido de carbono Aire Oxígeno Nitrógeno
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	0 °C...120 °C
Temperatura ambiente	0 °C...120 °C
Biocompatibilidad según la norma	ISO 18562
Informe de limpieza de superficies según la norma	ASTM G 93 ISO 15001
Nivel de impurezas Hidrocarburos máximo	550 MGM
Par de apriete máx.	10 Nm
Par de apriete nominal	9 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Peso del producto	28.46 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...248 °F
Color del anillo extractor	Blanco
Material del pivote atornillado	Acero inoxidable de alta aleación

Característica	Valor
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la junta para roscas	FPM
Material del anillo extractor	PVDF
Material de la junta tórica	FPM
Material de la junta del tubo flexible	FPM
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación
Material del anillo de apoyo	PVDF