

Kompaktzylinder AEN-S-32-5-A-P

Teilenummer: 8092167

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Hub | 5 mm |
| Kolben-Ø | 32 mm |
| Dämpfung | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | drückend |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Aufprallenergie in den Endlagen | 0.18 J |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 35 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 439 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 31 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 9 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 107 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 36 g |
| Befestigungsart | wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Dynamische Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |

