


# Electro distributeur VUVS-L25-M52-MD-G14-FN

Code article: 8192988

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur   |
|---|--|
| Fonction de distributeur                        | 5/2 monostable   |
| Mode d'actionnement                             | électrique   |
| Taille du distributeur                          | 26.5 mm  |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 1300 l/min   |
| Raccord de travail pneumatique                  | G1/4   |
| Pression de service                             | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar  |
| Structure de construction                       | Vanne de piston  |
| Type de rappel                                  | ressort mécanique  |
| Fonction d'échappement                          | Réduction possible   |
| Principe d'étanchéité                           | souple   |
| Position de montage                             | Indifférente   |
| Commande manuelle auxiliaire                    | Bistable   |
| Mode de pilotage                                | piloté   |
| Alimentation en air de pilotage                 | interne  |
| Sens d'écoulement                               | Irréversible   |
| Chevauchement                                   | recouvrement positif   |
| Pression de pilotage MPa                        | 0.25 MPa...0.8 MPa   |
| Pression de pilotage                            | 2.5 bar...8 bar  |
| Valeur b  | 0.4  |
| Valeur C  | 5.3 l/sbar   |
| Temps de commutation désactivé                  | 116 ms   |
| Temps de commutation activé                     | 32 ms  |
| Protection contre l'explosion                   | Tenir compte des consignes de la certification<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)  |
| Résistance aux vibrations                       | Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6                             |

| <b>Caractéristiques</b>                | <b>Valeur</b>   |
|--|---|
| Résistance aux chocs                   | Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens  |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Classe de salle blanche                | Classe 6 selon ISO 14644-1  |
| Température du fluide                  | -10 °C...60 °C  |
| Fluide de pilotage                     | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Température ambiante                   | -10 °C...60 °C  |
| Poids du produit                       | 312 g   |
| Raccord de trou de ventilation         | non canalisé  |
| Raccord pneumatique 1                  | G1/4  |
| Raccord pneumatique 2                  | G1/4  |
| Raccord pneumatique 3                  | G1/4  |
| Raccord pneumatique 4                  | G1/4  |
| Raccord pneumatique 5                  | G1/4  |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS   |
| Matériau joints d'étanchéité           | HNBR<br>NBR   |
| Matériau du boîtier                    | Aluminium moulé sous pression<br>Peint                                    |
| Matériau du piston tiroir              | Alliage d'aluminium corroyé   |
| Matériau de vis                        | Acier, galvanisé  |