


Kit axial EAMM-A-S62-80G-G3

Code article: 8197473

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	80 mm...80 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min...6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...-25 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...-10 °C
Moment d'inertie de masse	34.8 kgmm ²
Couple transmissible	21 Nm
Poids du produit	1440 g...1440 g
Code d'interface, actionneur	S62
Code d'interface moteur In	80G
Note sur le matériau	Conforme à RoHS