

Kit parallèle EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Code article: 8216602

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	110
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 100 %
Degré de protection	IP69K
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	794.1 kgmm ²
Couple transmissible	25 Nm
Poids du produit	6180 g
Code d'interface, actionneur	C68-16
Code d'interface moteur In	108C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS