


Koračni motor MTR-ST-87-48S-GA

Broj artikla: 530067

FESTO

s prijenosnikom

Napušten tip. Isporuka do 2008.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zračnost zakretanja	$\leq 0,25$ deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Gear unit ratio	4:1
Klasa zaštite izolacije	B
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	4,7 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	4,52 kgcm ²
Izlazni okretni moment prijenosnika	23 Nm
Stupanj djelovanja pogona	0,9
Moment držanja, motor	23,29 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,52 kgcm ²
Moment tromosti mase, rotor	4 kgcm ²
Krutost na zakretanje	$\leq 5,2$ Nm/arc
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	1.200 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	950 N
Težina proizvoda	6.400 g
Tehnika električnog priključka	Utikači