


Axialbausatz EAMM-A-S95-150A-G2

Teilenummer: 8157279

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	3768 g
Schnittstellencode Aktuator	S95
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform