

# Stoßdämpferhalter DADP-ES-G8-12

Teilenummer: 8159234

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Baugröße                           | 12                                      |
| Einbaulage                         | beliebig                                |
| Konstruktiver Aufbau               | Anschlaghebel                           |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit       | 0,8 m/s                                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung      |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-C1-L                          |
| Umgebungstemperatur                | 0 ... 60 °C                             |
| Max. Anschlagkraft                 | 500 N                                   |
| Max. Anziehdrehmoment              | 2,9 Nm                                  |
| Toleranz Anziehdrehmoment          | ± 20 %                                  |
| Produktgewicht                     | 149 g                                   |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                            |
| Werkstoff Hebel                    | Aluminium-Knetlegierung                 |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl, verzinkt                         |