

Verkettungsplatte VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH

Teilenummer: 8188451
Neu

FESTO

Datenblatt

Merkmale	Wert
Max. Anzahl Ventilsolen	24
Abmessungen B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Hinweis zur Betriebsspannung	SELV/PELV Netzteile erforderlich Spannungsabfall beachten
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	6 Nm
Produktgewicht	124,1 g
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussstechnik	Sub-D
Kabelabgang	Gerade
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatischer Anschluss 5	für Cartridge 15 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Hülse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Klammer	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl rostfrei