

Axialbausatz EAMM-A-L48-60P

Teilenummer: 8197450

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	41 mm...41 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min...8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	14.5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	279 g...279 g
Schnittstellencode Aktuator	L48
Schnittstellencode Motor In	60P 60PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform