

Axialbausatz EAMM-A-L38-57A-G2

Teilenummer: 8197461

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	26 mm...26 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min...8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	3.6 Nm
Produktgewicht	171 g...171 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform