


Axialbausatz EAMM-A-S48-60G-G3

Teilenummer: 8197477

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	55.5 mm...55.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min...8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	340 g...340 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform