


Axialbausatz EAMM-A-S38-60P-G3

Teilenummer: 8197479

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	49 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	290 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	60P 60PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform