


Axialbausatz EAMM-A-S48-80P

Teilenummer: 8197480

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	72 mm...72 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min...6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	590 g...590 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	80P 80PA 80RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform