


# Axialbausatz EAMM-A-S62-100A-G3

Teilenummer: 8197486

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	80 mm...80 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min...6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1250 g...1250 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform