


Axialbausatz EAMM-A-D32-60P-S1-G2

Teilenummer: 8197495

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	51 mm...51 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min...8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	380 g...380 g
Schnittstellencode Aktuator	D32
Schnittstellencode Motor In	60P 60PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform