


Razdjelna ploča za vakuum VABX-A-P-VE-BH-VB07L

Broj dijela: 8233485

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	12.5 mm
Širina	12.55 mm
duljina	150.8 mm
Nazivna širina sapnice Laval	0.7 mm
Mjera rastera	12.55 mm
Veličina ventila	10 mm
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Dizajn prigušivača zvuka	otvoreno
Vrsta aktiviranja	električni
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok usisni volumni protok
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Maksimalni broj položaja ventila	1
Integrirana funkcija	Impuls odbacivanja, električni Električni impulsni ventil ejektora Prigušnica Električni on-off ventil provjeriti ventil Otvoren prigušivač zvuka s električnim povezivanjem
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Dovod zraka pilota	unutarnji
Funkcija ventila	2x3 / 2 zatvorena monostabilna
Maksimalni broj zavojnica ventila	2
Kompatibilan s	Ventilski terminal VTUX-A-P
Vrsta prikaza	LED
Prikaz statusa signala	LED žuta, kontrola ventila
Radni tlak za max. brzina usisavanja	0.6 MPa 6 bar 87 psi

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
Nazivni radni tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Kontrolni tlak	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere	33.7 l/min
Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak	0.34 s
Dimenzije Š x D x V	12,55 mm x 150,8 mm x 68,8 mm
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 2mA
Napomena o radnom naponu	Potrebni su SELV / PELV izvori napajanja Obratite pažnju na pad napona
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [:-:2] Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Nazivna visina umetka	<= 2000 m NHN
Maksimalna visina ugradnje	2000 m
Težina proizvoda	65 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Vrsta montaže	Vučna šipka
Pneumatski priključak 2	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 za crijevo vanjski Ø 4 mm za crijevo vanjski Ø 6 mm za crijevo vanjski Ø 8 mm za crijevo vanjski Ø 5/32 " za crijevo vanjski Ø 1/4 " za crijevo vanjski Ø 5/16 "
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PA ojačan
Materijalni pokrov	PA ojačan
Materijalne brtve	HNBR NBR
Mlaznica za hvatanje materijala	POM
Materijalna folija	Poliester
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijal rukava	PA ojačan
Materijalni klip	visokolegirani nehrđajući čelik

Svojstvo	Vrijednost
Materijal matica	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal O-prstena	HNBR NBR
Materijal za regulacijski vijak	PA ojačan
Materijalni prigušivač	PP PU pjena
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Mlaznica materijala	Kovana aluminijska legura