

# Auslegersystem YXCE-2-D

FESTO

Teilenummer: 8225515



## Datenblatt

| Merkmal                                 | Wert   |
|---|--|
| Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen | 0.1 mm/m   |
| Einbaulage                              | waagrecht  |
| Konstruktiver Aufbau                    | Flächenportalsystem mit elektrischen Antriebsmodulen |
| Einschaltdauer                          | 100%   |
| LABS-Konformität                        | VDMA24364-Zone III                                   |
| Lagertemperatur                         | -20 °C...60 °C                                       |
| Relative Luftfeuchtigkeit               | 0 - 90 %   |
| Schutzart                               | IP20   |
| Umgebungstemperatur                     | 5 °C...45 °C   |
| Wartungsintervall                       | 2500 km  |
| Werkstoff-Hinweis                       | RoHS konform   |
| Werkstoff Adapterplatte                 | Aluminium, eloxiert                                  |
| Werkstoff Befestigungswinkel            | hochlegierter Stahl rostfrei                         |
| Werkstoff Energieketten                 | PA-verstärkt   |
| Werkstoff Konsole                       | hochlegierter Stahl rostfrei                         |