

Végálláskapcsoló feltét SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2

Cikkszám: 8191214

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méreték	Pozíció
Mérési elv	mechanikus/elektromos
Mérési tartomány	0 deg...90 deg
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Kapcsolókimenet	érintkezés (arany)
Kapcsolóelem-funkció	Váltókapcsoló, egypólusú
Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség	30 V
Max. DC kimeneti áram	100 mA
Max. DC kapcsolási kapacitás	3 W
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Mikrokapcsoló típusa	Omron SS-01
Elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	10
Csatlakoztatható vezeték névleges keresztmetszete	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Kábelcsavarzat	M20x1,5
Méreték: Sz x H x M	130 mm x 85 mm x 128 mm 130 mm x 85 mm x 138 mm 130 mm x 85 mm x 158 mm 147 mm x 85 mm x 128 mm 147 mm x 85 mm x 138 mm
A pozícionáló csatlakozási pontja és a helyzetvisszajelző megfelel a szabványoknak	VDI/VDE 3845, AA 1 méret VDI/VDE 3845, AA 2 méret VDI/VDE 3845, AA 3 méret
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	460 g
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Tengely alapanyaga	PA
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél
Felfogó szögelem alapanyaga	PA
Rögzítő gyűrű alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Védősapka alapanyaga	PC
Kapcsolásiállapot kijelző	optikai
Pozíció jelző	sárga / piros
Szögérzékelés beállítási tartománya	0 deg...90 deg
Csapághőmérséklet	-20 °C...50 °C
Védettség	IP66 IP67
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 1. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 1. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Szennyezettségi fok	3