

# Végálláskapcsoló feltét SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2

Cikkszám: 8191215

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méreték	Pozíció
Mérési elv	mechanikus/elektromos
Mérési tartomány	0 deg...90 deg
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Kapcsolókimenet	érintkezés (arany)
Kapcsolóelem-funkció	Váltókapcsoló, egypólusú
Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség	30 V
Max. DC kimeneti áram	100 mA
Max. DC kapcsolási kapacitás	3 W
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Mikrokapcsoló típusa	Omron SS-01
Elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	10
Csatlakoztatható vezeték névleges keresztmetszete	0.25 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>
Kábelcsavarzat	M20x1,5
Méreték: Sz x H x M	119 mm x 85 mm x 89 mm
Rögzítés módja	a karimán az ISO 5211 szerint
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	360 g
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Tengely alapanyaga	PA
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél
Rögzítő gyűrű alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Védősapka alapanyaga	PC

Jellemző	Érték
Kapcsolásiállapot kijelző	optikai
Pozíció jelző	sárga / piros
Szögérzékelés beállítási tartománya	0 deg...90 deg
Csapághőmérséklet	-20 °C...50 °C
Védettség	IP66 IP67
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 1. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 1. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Szennyezettségi fok	3