

Gömbcsap egység VZBC-A-32-FF-40-22-F0405-V4V4T-PA40

Cikkszám: 8191880

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés módja	pneumatikus
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékb szerelés
Armatúra csatlakozó	Karima az EN 1092-1 szerint
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karima furatkép	F0405
DN névleges szélesség	32
Szelepfunkció	2/2
Áramlási irány	megfordítható
Üzemi nyomás	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	24 Nm
Szabvány alapján	EN 1092-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-10 °C...200 °C
Kv átfolyás	105 m³/h
Szerelvény max. felületi hőmérséklete	+105°C...+280°C T4...T2
Robbanásvédelmi csoport összeszerelése	IIC, IIIC

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4408
Üléktömítés alapanyaga	PTFE
Tömítések alapanyaga	PTFE-erősítés
Golyó alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Golyó anyagszáma	1.4408
Tengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tengely anyagszáma	1.4401
Terméksúly	6210 g
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Ex környezeti hőmérséklet	-10°C ≤ Ta ≤ +80°C
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség