


# Eje de guía pasiva ELFD-KF-60- -

Número de artículo: 8182487

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Reserva de carrera	4.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Guía
Aceleración máx.	50 m/s <sup>2</sup>
Velocidad máxima	3 m/s
Tiempo de conexión	100%
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %.Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Grado de protección	IP30
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Momento de superficie de 2.º grado Iy	485200 mm <sup>4</sup>
Momento de superficie de 2.º grado Iz	730600 mm <sup>4</sup>
Fuerza máx. Fy	2200 N...4400 N
Fuerza Fz máxima	2200 N...4400 N
Momento Mx máximo	38 Nm...75 Nm
Momento My máx.	42 Nm...390 Nm
Momento máximo Mz	15 Nm...140 Nm
Fuerza Fy máxima eje total	1513 N...3026 N
Fuerza Fz máxima eje total	2200 N...3200 N
Momento máximo Mx eje total	38 Nm...75 Nm
Momento máximo My eje total	15 Nm...128 Nm
Momento máximo Mz eje total	15 Nm...133 Nm
Momento de inercia de torsión It	192900 mm <sup>4</sup>
Fuerza de desplazamiento	6 N
Vida útil de referencia	5000 km
Fy con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	9208 N...18415 N

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Fz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	9208 N...18415 N
Mx con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	157 Nm...314 Nm
My con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	60 Nm...500 Nm
Mz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	60 Nm...500 Nm
Masa móvil	419 g...643 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1261 g...1683 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	49 g
Material de la culata posterior	Aluminio de fundición en coquilla, pintado
Material del perfil	Aleación forjada de aluminio anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la cinta de recubrimiento	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la tapa	Aluminio de fundición en coquilla, pintado
Material de la guía del carro	Acero
Material del raíl de guía	Acero
Material del carro	Aleación de forja de aluminio