

Vákuum szívókorong

OGVN-52-A-U

Cikkszám: 8204835

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságkiegyenlítés	11.2 mm
Szívókorong átmérője	52 mm
Szívókorong kapacitása	13.3 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)
Környezeti hőmérséklet	10 °C...45 °C
Terméksúly	15 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Szín	kék/világoskék
Shore-keménység	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	PUR