


Eje de accionamiento por correa dentada ELGD-TB-KF-80-500-0H-PU2

FESTO

Número de artículo: 8192356



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro efectivo del piñón de accionamiento	42.97 mm
Carrera de trabajo	500 mm
Tamaño	80
Reserva de carrera	0 mm
División de la correa dentada	5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Eje lineal electromecánico Con correa dentada
Tipo de motor	Motor paso a paso Servomotor
Principio de medición del sistema de medición de recorrido	Incremental
Detección de posición	Para sensores inductivos
Aceleración máx.	50 m/s ²
Velocidad máxima	3 m/s
Precisión de repetición	±0,1 mm
Tiempo de conexión	100%
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP30
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	0,25 mJ
Nota sobre la energía de impacto en las posiciones finales	A la velocidad máxima del recorrido de referencia de 0,01 m/s
Momento de superficie de 2.º grado Iy	1213000 mm ⁴
Momento de superficie de 2.º grado Iz	2052000 mm ⁴
Par de accionamiento máximo	17.2 Nm
Fuerza máx. Fy	4200 N
Fuerza Fz máxima	4200 N
Fuerza Fy máxima eje total	2291 N
Fuerza Fz máxima eje total	3500 N
Fy con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	17576 N
Fz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	17576 N
Máx. resistencia de desplazamiento sin carga	55.8 N

Característica	Valor
Momento Mx máximo	106 Nm
Momento My máx.	42 Nm
Momento máximo Mz	42 Nm
Momento máximo Mx eje total	109 Nm
Momento máximo My eje total	42 Nm
Momento máximo Mz eje total	42 Nm
Mx con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	422 Nm
My con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	162 Nm
Mz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	162 Nm
Distancia entre la superficie del carro y el centro de la guía	62 mm
Fuerza de avance máx. Fx	800 N
Momento de inercia de torsión It	405000 mm ⁴
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	1.12563 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	4.6161 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	7.5216 kgcm ²
Constante de avance	135 mm/U
Vida útil de referencia	5000 km
Intervalo de mantenimiento	Lubricación de por vida
Masa móvil	1110 g
Peso del producto	4715 g
Peso básico con carrera de 0 mm	4715 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	79 g
Flexión dinámica (carga en movimiento)	0,05 % de la longitud del eje, máximo 0,5 mm
Flexión estática (carga detenida)	0,1 % de la longitud del eje
Código de interfaz del actuador	L48
Material de la culata posterior	Aluminio de fundición en coquilla, pintado
Material del perfil	Aleación forjada de aluminio anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la cinta de recubrimiento	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la tapa del accionamiento	Aluminio de fundición en coquilla, pintado
Material de la guía del carro	Acero
Material del raíl de guía	Acero
Material de la polea de transmisión	Acero inoxidable de alta aleación
Material del carro	Aleación de forja de aluminio
Material de la correa dentada	Poliuretano con hilo de acero