


Sorolható alaplap VABX-A-S-EL-E12-CTED-MPRJ45-SHUH-XL

Cikkszám: 8208384

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	1 2
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Csatlakozási helyzet	oldalsó
Póluscserre elleni védelem	igen
Diagnosztika LED-en keresztül	Diagnózis modulonként
Diagnosztika belső kommunikáción keresztül	Feszültségcsökkenés PS logikai tápellátás Túlfeszültség PS logikai tápellátás
Szelepsziget-felépítés	Keverhető szelepméretek
A szeleptekercsek maximális száma	128
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-S szelepsziget
Méretek: Sz x H x M	26 mm x 104 mm x 92 mm
Induktív védőkapcsolás	beépítve
Elektronika/érzékelők belső áramfelvétele névleges üzemi feszültség esetén	jellemzően 50 mA
Megjegyzés az üzemi feszültségről	SELV/PELV hálózati tápegység szükséges Figyeljen a feszültségcsökkenésre
Energiafogyasztás 24 VDC esetén	1.2 W
Max. áramellátás	2 x 4 A (külső biztosíték szükséges)
Elektronika/érzékelők DC névleges üzemi feszültsége	24 V
DC névleges üzemi feszültség terhelés	24 V
Hálózati hiba áthidalása	10 ms
A kimeneti csatorna potenciál leválasztása - belső kommunikáció	igen
Elektronika/érzékelők és a terhelés/szelepek tápfeszültsége közötti elektromos leválasztás	igen
Jegyzőkönyv	CC-Link EtherCAT PROFINET
Szennyezettségi fok	2
Elektronika/érzékelők megengedett feszültség-ingadozása	± 25%
Megengedett feszültség-ingadozási terhelés	± 10%
Tápegység, funkció	Bejövő elektronika/érzékelők és terhelés

Jellemző	Érték
Tápegység, csatlakozás típusa	Sorkapocs
Tápegység, csatlakozástechnika	Sorkapocs, 5 pólusú
Tápegység, pólusok/erek száma	5
Terhelés / szelepek alulfeszültsége (diagnosztikai üzenet)	21.1 V
Engedély	RCM jelzés
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95%
Közvetlen és közvetett érintkezés elleni védelem	PELV SELV
Védettség	IP20
Túlfeszültség-kategória	II
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Névleges használati magasság	<= 2000 m NHN
Max. telepítési magasság	3500 m
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	6 Nm
Terméksúly	227 g
Elektromos vezérlés	AP-interfész
Max. vezetékhozz	50 m
Kommunikációs interfész, funkció	Rendszerkommunikáció XF1 IN / XF2 OUT
Kommunikációs interfész, kapcsolat típusa	2x aljzat
Kommunikációs interfész, csatlakozástechnika	RJ45
Kommunikációs interfész, pólusok/erek száma	4
Kommunikációs interfész, protokoll	CC-LINK® EtherCAT® PROFINET
Kommunikációs interfész, árnyékolás	igen
Kábelkimenet	egyenes
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Rögzítés módja	átmenő furattal az M5 csavarhoz
1. pneumatikus csatlakozás	15 mm-es patronhoz
5. pneumatikus csatlakozó	15 mm-es patronhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Megerősített PA
Fedél alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kapocs alapanyag	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél