

Cilindro eléctrico EPRF-BS-55-300-10P-F-M1

Número de artículo: 8211890

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	55
Carrera	300 mm
Reserva de carrera	0 mm
Rosca del vástago	M8
Juego de inversión	100 µm
Diámetro del husillo	16 mm
Paso de husillo	10 mm/rev
Ángulo de giro máx. del vástago +/-	0.7 grado
Posición de montaje	Cualquiera
Extremo del vástago	Rosca interior
Tipo de motor	Servomotor
Detección de posición	Sin
Forma constructiva	Cilindro eléctrico con rodamiento de bolas circulantes
Tipo de husillo	Husillo de bolas
Seguridad torsional/guía	Con guía deslizante
Velocidad máxima de accionamiento	3000 1/min
Aceleración máx.	15 m/s ²
Velocidad máxima	500 m/s
Velocidad máx. del recorrido de referencia	0.01 m/s
Precisión de repetición	±0,02 mm
Tiempo de conexión	100%
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 1 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 1, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 % Sin condensación
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C

Característica	Valor
Energía de impacto en las posiciones finales	72 mJ
Par de accionamiento máximo	5.21 Nm
Momento Mx máximo	0 Nm
Momento My máx.	18.8 Nm
Momento máximo Mz	18.8 Nm
Fuerza radial máxima en el vástago de accionamiento	175 N
Fuerza de avance máx. Fx	3000 N
Par de accionamiento en vacío	0.377 Nm
Valor orientativo carga útil, horizontal	300 kg
Valor orientativo carga útil, vertical	150 kg
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0.3386 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0.0253 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0.0576 kgcm ²
Vida útil de referencia	5000 km
Intervalo de mantenimiento	Lubricación de por vida
Masa móvil con carrera de 0 mm	529 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	11.1 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1988 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	51.4 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa ciega	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la tapa	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material de las juntas dinámicas	TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta aleación
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	Acero laminado
Material de la camisa del cilindro	Acero inoxidable de alta aleación