


Sorolható vákuum alaplap VABX-A-P-VE-BH-VB07H

Cikkszám: 8233483

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	12.5 mm 12.55 mm
Hossz	150.8 mm
Laval-fúvóka névleges átmérője	0.7 mm
Raszterméret	12.55 mm
Szelepméret	10 mm
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Hangtompító kivitele	nyitott
Működtetés módja	elektromos
Póluscserre elleni védelem	igen
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektorkarakterisztikája	magas vákuum
Beállítóelem	Hornycsavar
Szelephelyek max. száma	1
Integrált funkció	Elektromos kidobóimpulzus Elektromos kidobóimpulzus szelep Fojtó Bekapcsoló szelep, elektromos Visszacsapószelep Nyitott hangtompító elektromos láncoló modullal
Vezérlés módja	elővezérelt
Vezérlőlevegőellátás	belső
Szelepfunkció	2x3/2, zárt, monostabil
A szeleptekercsek maximális száma	2
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-P szelepsziget
Kijelzőtípus	LED
Jelállapot-kijelző	Sárga LED, szelepvezérlés
Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz	0.3 MPa 3 bar 43.5 psi

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
Üzemi nyomás max. vákuumhoz	0.44 MPa 4.4 bar 63.8 psi
Max. vákuum	93 kPa
Névleges üzemi nyomás	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Vezérlőnyomás	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
Magas szívótérfogatóram légkörrel szemben	18 l/min
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett	0.37 s
Méretek: Sz x H x M	12,55 mm x 150,8 mm x 68,8 mm
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Típus. 2 mA
Megjegyzés az üzemi feszültségről	SELV/PELV hálózati tápegység szükséges Figyeljen a feszültségcsökkenésre
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Engedély	RCM jelzés
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Észterolaj < 0,1mg/m³, az ISO 8573-1:2010 szerint [-:::2] Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95%
Védettség	IP65
Vezérlőközeg	Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 szerint [7:4:-]
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Névleges használati magasság	<= 2000 m NHN
Max. telepítési magasság	2000 m
Terméksúly	65 g
Elektromos vezérlés	Többpólusú
Rögzítés módja	Összehúzócsavar
2. pneumatikus csatlakozó	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz 5/32" külső Ø-jű tömlőhöz 1/4" külső Ø-jű tömlőhöz 5/16" külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Megerősített PA
Fedél alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	HNBR NBR
Fűvóka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Hüvely alapanyaga	POLYAMID-erősítéssel
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
O-gyűrű alapanyaga	HNBR NBR
Hangtompító alapanyaga	PP PU-hab