


# Câble moteur NEBM-M40G15-EH- -Q12N-S1LEG21

Code article: 5251405

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61984
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	ronde
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle hybride
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	M40x 1
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	15
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	12
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par enclenchement
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle et câble
Raccord électrique 2, départ de câble	Droite
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Sub-D et extrémité ouverte
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	21
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	12
Plage de tension de service CC	0 V...850 V
Plage de tension de service CA	0 V...630 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	40 A
Résistance à la tension de choc	6 kV
Longueur de câble	0,5 m...100 m
Caractéristiques des câbles	compatible avec la chaîne porte-câbles
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	74,8 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	140,25 mm
Diamètre de câble	18,7 mm
Tolérance diamètre de câble	± 0,3 mm
Composition du câble	4 x 6 mm <sup>2</sup> + 1 x (2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,24 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 2 x 0,15 mm <sup>2</sup> )
Extrémités de fils	Cosse
Degré de protection	IP67
Note sur le degré de protection	En fonction du bloc de connexion

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Température ambiante	-40 °C...90 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-25 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS Exempt de composants halogénés
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau de gaine du câble	PUR
Couleur de gaine de câble	Gris
Matériau de gaine isolante	PP