

# Valvola a manico

## VZQH-

Codice prodotto: 8174234

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Valvola a manico
Tipo di azionamento	Manuale
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Connessioni della valvola di processo	Graffa per ASME-BPE, tipo A Graffa secondo DIN 32676, serie A G1/4 1/4 NPT
Dimensione nominale DN	6
Funzione valvola	2/2 vie, chiusa, monostabile
Direzione del flusso	Reversibile
Pressione fluido	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar
Media pressione	0 psi...87 psi
Pressione nominale PN	10
Pressione di scoppio	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Tipo di reset	Molla meccanica
Tipo di pilotaggio	Diretto
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::1] Acqua
Viscosità max.	4000 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura del fluido	-5 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Temperatura di stoccaggio	5 °C...30 °C
Portata Kv	0.7 m <sup>3</sup> /h
Tempo di accensione	1000 ms
Tempo di spegnimento	1000 ms
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Codice corpo	1.4408
Materiale copertura corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Numero materiale della copertura corpo	1.4404 / AISI 316L
Materiale guarnizioni	FPM HNBR
Materiale elemento di chiusura	EPDM VMQ (silicone)
Peso prodotto	370 g...427 g
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale