

# Bussola di centratura ABAZ-G9-HD-10

Codice prodotto: 8183327

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 1% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Classe camera bianca	Classe 6 secondo ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	6.5 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale manicotto	Acciaio inossidabile ad alta lega