

# Kit parallèle EAMM-U-60-C42-8-68C-91-S5

Code article: 8216597

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	60
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 100 %
Degré de protection	IP69K
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	27.6 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	1640 g
Code d'interface, actionneur	C42-8
Code d'interface moteur In	68C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS