

Vérin de guidage DGRC-GF-25-80-PA

Code article: 8218210

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Distance entre le centre de gravité de la charge utile et la plaque étrier xs	50 mm
Course	80 mm
Ø du piston	25 mm
Mode de fonctionnement de l'unité d'entraînement	Etrier
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	Indifférente
Guidage	Guidage à palier lisse
Structure de construction	Guidage
Détection de position	Pour capteur de proximité
Sécurité anti-rotation/guidage	Tige de guidage avec étrier
Pression de service	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Vitesse maximale max.	0.8 m/s
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient pour la production de batteries selon la définition interne de Festo au degré de sévérité F1A avec des restrictions concernant l'utilisation de Cu/Zn/Ni
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Energie d'impact aux fins de course	0.3 Nm
Force max. Fy	663 N
Force max. Fy statique	663 N
Force max. Fz	663 N
Force max. Fz statique	663 N
Couple max. Mx	21.22 Nm
Couple max. Mx statique	21.22 Nm
Couple max. My	18.23 Nm
Couple max. My statique	18.23 Nm

Caractéristiques	Valeur
Couple max. Mz	18.23 Nm
Couple max. Mz statique	18.23 Nm
Couple max. admissible Mx en fonction de la course	3.83 Nm
Charge utile max. selon course distance définie xs	89.5 N
Force théorique sous 6 bar, recul	247 N
Force théorique à 6 bar, avance	295 N
Jeu en torsion	0.045 deg
Masse déplacée	490.1 g
Poids du produit	980.2 g
Poids de base à 0 mm de course	490.1 g
Centre de gravité de la masse déplacée en fonction de la course	62.9 mm
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau joints d'étanchéité dynamiques	TPE-U (PU)
Matériau de plaque d'extrémité	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau tige de guidage	acier fortement allié
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau tige de piston	acier fortement allié