

接続ケーブル NEBA-M12W5-U-10-N-LE5

製品番号: 8078253

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 61076-2-101 EN 61984
認証	c UL us - Listed (OL)
使用目的	Die Verbindungsleitung verbindet Feldgeräte (Sensoren, Aktoren) mit Steuerungen.
証明書発行機関	UL E253748
ケーブル名	ラベルホルダなし
接続頻度	100
製品質量	275 g
使用に関する注記	IEC 61010-1および61010-2-202の要件を満たしており、特にFestoのソレノイドバルブに最適 Festoのソレノイドバルブへの電源供給は、エネルギー制限付電気回路で最大4 Aが許可されています(最大アイドル電圧 30V DC時)。
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	5
電気ポート 1, 占有ピン	5
電気ポート 1, 取付方法	六角穴 SW13と長手方向のローレット付ネジ式ロック
電気接続 1, 端子配列	ピン 1 = BN ピン 2 = WH ピン 3 = BU ピン 4 = BK ピン 5 = GY
電気接続 1, ディスプレイ	ohne
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	5
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	5

特徴	値
電気接続 2、端子配列	ピン 1 = BN ピン 2 = WH ピン 3 = BU ピン 4 = BK ピン 5 = GY
電気接続 2、ディスプレイ	ohne
作動電圧範囲 DC	0 V...60 V
使用電圧範囲 DCの情報	0 ~ 30°C(ULアプリケーション)
使用電圧範囲 AC	0 V...48 V
使用電圧範囲 ACの情報	0 ~ 30°C(ULアプリケーション)
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	1.5 kV
ケーブル長	10 m
ケーブル特性	ケーブルヘア対応 / ロボット対応 耐摩耗性 低粘着性 難燃性, 自己消火性
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます ねじり強度 : > 300 000 サイクル, ±270°/0.1m 曲げ疲労強度 : 5万回以上, 曲げ半径5mm ケーブルヘア : 500万サイクル以上, 曲げ半径28mm
ケーブルテスト条件の情報	23°Cでテスト
曲げ半径, 固定ケーブル配線	14 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	46 mm
ケーブル径	4.5 mm
ケーブル構造	5 x 0.25mm ²
導体公称断面	0.25 000013
絶縁ケーブルの端	剥離 突合せカット
保護等級	IP65 IP68 IP69K
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
特別なプロパティ	耐紫外線性 耐加水分解性 耐クーラント性 微生物に対して耐性あり 耐油性 耐オゾン性
屋外での使用	屋外の気候の影響に直接さらされるアプリケーションエリア IEC 60654-1ベースのクラスD1
周囲温度	-40 -C...85 -C
周囲温度の情報	-40 ~ 50°C(ULアプリケーションの場合) デイレティングに注意
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-20 -C...85 -C
可動ケーブル配線の場合の環境温度に関する注記	-20 ~ 50°C(ULアプリケーションの場合)
保管温度	-25 -C...55 -C
保管温度に関する情報	Temporarily during transport in packaging -40 ... 85 °C
相対湿度	40°C時最大93 %
定格挿入高さ	≤ 2000m NHN
過電圧カテゴリ	II
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス4

特徴	値
材料に関する注意事項	CFCフリー RoHS準拠 カドミウムフリー ハロゲンフリー リン酸エステルフリー
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質：ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	グレー
材質ハウジング	TPE-U(PUR)
ハウジングのカラー	黒
ねじ式ロック材質	亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき 亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき
材質シール	FPM
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金
絶縁カバー材質	PP