


Komplet za zaustavljanje DADP-SP-G9-10-F

Broj dijela: 8173537

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	10
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	100 N
Maksimalni moment zatezanja	0.9 Nm
Tolerancija momenta zatezanja	± 15 %
Težina proizvoda	27 g
Vrsta montaže	Direct mounting via thread
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal se zaustavlja	visokolegirani čelik
Materijalni vijci	Čelik