

Spindle axis ELGD-BS-KF-80- -

製品番号: 8176875

FESTO



データシート

特徴	値
ワーキングストローク	100 mm...2000 mm
サイズ	80
予備ストローク	0 mm
バックラッシュ	0,15 mm
ボールねじ径	16 mm
ボールねじリード	5 mm/U...20 mm/U
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ付
モータタイプ	ステッピングモータ サーボモータ
スピンドルタイプ	ボールネジ
位置検出	反射式センサ用
最高加速度	15 m/s ²
最高回転数	5000 1/min
最高速度	0.42 m/s...1.67 m/s
繰返し精度	±0.01mm
スイッチオン時間	100%
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP30
周囲温度	0 -C...60 -C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	2 mJ
エンドポジションでの衝撃エネルギーに関する注意	リファレンスランの最高速度が0.01m/sの場合
断面2次モーメント I _y	1213000 mm ⁴
断面2次モーメント I _z	2052000 mm ⁴
最高走行速度時のアイドルトルク	0.172 Nm...0.218 Nm
最小走行速度時のアイドルトルク	0.065 Nm...0.075 Nm
最大力 F _y	3906 N...8236 N
許容力 F _z	3913 N...8256 N
最大全軸力 F _y	2291 N...4581 N
最大推力 F _z	2500 N...4000 N

特徴	値
理論耐用年数100km時のFy(ガイド部のみ)	17576 N...35153 N
理論的寿命 100km の場合のFz(純粋なガイド観察)	17576 N...35153 N
最大トルク Mx	95 Nm...180 Nm
許容トルク My	42 Nm...390 Nm
最大トルク Mz	42 Nm...390 Nm
許容モーメント Mx	95 Nm...160 Nm
許容モーメント	42 Nm...335 Nm
許容モーメント Mz	42 Nm...275 Nm
理論耐用年数100km時のMx(ガイド部のみ)	422 Nm...844 Nm
理論耐用年数100km時のMy(ガイド部のみ)	162 Nm...1356 Nm
理論的寿命 100km時のMz(純粋なガイド観察)	162 Nm...1356 Nm
キャリッジ表面とガイド中心間の距離	62 mm
ドライブシャフトの最大ラジアルカ	500 N
最大送り力 Fx	2650 N
ねじれモーメント It	405000 mm ⁴
ストローク1mあたりの負荷慣性モーメント JH	0.39016 000018
負荷慣性モーメント, 有効負荷1kgあたりのJL	0.00633 000018...0.02533 000018
負荷慣性モーメント JO	0.10619 000018...0.13622 000018
フィード定数	5 mm/U...20 mm/U
参考耐用年数	5000 km
メンテナンスの間隔	生涯潤滑
移動負荷	990 g...1671 g
0mmストローク時の基本重量	3147 g...4533 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	90 g
動的たわみ(負荷移動)	軸の長さの0.05%, 最大0.5mm
静的たわみ(停止時の荷重)	軸の長さの 0.1 %
インタフェースコード アクチュエータ	T46
エンドキャップ材質	Aluminium gravity die-cast, painted
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金, アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
カバーバンド材質	ステンレス
材質: 駆動部カバー	Aluminium gravity die-cast, painted
材質: ガイドスライド	鋼
ガイドレール材質	鋼
スライド材質	鍛造アルミ合金
スピンドルナット材質	鋼
ボールねじ材質	鋼