

ショックアブソーバ
DYSD-Q13-8-8-Y1F-Y9
製品番号: 8199041

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	8
ストローク	8 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.5 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの使用に関する制限のある厳しさF1Aで、フェスト社内の定義に従ったバッテリー製造に適しています。
周囲温度	-10 °C...60 °C
クッション長さ	8 mm
最大停止力	420 N
許容締付トルク	5 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	4.8 J
時間あたりの最大エネルギー消費	11520 J
復元力	9 N
最小挿入力	30 N
製品質量	41.5 g
質量範囲	38.4 kg
取付方法	ロックナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	高合金鋼
材質: ナット	ステンレス