


サーボモータ
EMMH-AS-108-MA-HS-S1M-T
製品番号: 8215357

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-30 °C...40 °C
周囲温度の情報	ディレーティング-2%/°Cで80°Cまで
最大設置高さ	3000 m
最高設置高さの情報	1,000mから100ごとに-1.0%ずつのディレーティング
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 ~ 100 %
規格準拠	IEC 60034
EN 60034-1に準拠した熱クラス	F
最高巻線温度	155 °C
EN 60034-1 準拠の規格クラス	S1
温度モニタ	EnDat 2.2によるモータ温度のデジタル伝送
EN 60034-7準拠のモータ型式	IM B14 IM V18
取付位置	任意
保護等級	IP69K
DIN SPEC 42955に準拠した同心性精度, 同軸性, 軸方向の振れ	N
バランス値	G2.5
グリッドトルク	ピークトルクの1.0%以下
公称条件時のベアリングの寿命	20000 h
インタフェースコード モータアウト	108C
電気ポート 1, 接続種類	ハイブリッド プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M17x0.75
電気ポート 1, 芯数	15
汚染度	2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性 (レーザーマーキングを除く)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	食品との直接接触が認められている
耐振性	EN 60068-2-6準拠

特徴	値
耐衝撃性	EN 60068-2-29準拠 15g/11ms, EN 60068-2-27準拠
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 欧州低電圧指令に準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 UK電気機器規定に準拠
定格動作電圧 DC	680 V
巻き上げスイッチタイプ	アスタリスク 内側
ピン数	5
停止時トルク	5.9 Nm
定格トルク	4 Nm
ピークトルク	19 Nm
定格回転速度	2000 1/min
最高回転数	7000 1/min
最高機械的回転数	7000 1/min
角加速	100000 rad/s ²
定格出力 モータ	840 W
恒久停止電流	6.5 A
定格電流 モータ	4.5 A
ピーク電流	22.8 A
モータ定数	0.89 Nm/A
停止時トルク定数	0.92 Nm/A
相間の電圧定数	59.5 mVmin
相と相のコイル抵抗	1.03 Ohm
相と相のコイル誘導性	5.3 mH
コイル直列インダクタンス Ld(相)	2.4 mH
巻き上げクロスインダクタンス Lq(相)	2.7 mH
電気時間比較演算子	5.2 ms
熱時間比較演算子	82 min
熱抵抗	0.77 K/W
測定フランジ	300 x 300 x 30 mm, 鋼
負荷慣性モーメント ロータ	3.57 kgcm ²
総出力慣性モーメント	3.57 kgcm ²
製品質量	7300 g
シャフトへの許容アキシャル方向負荷	137 N
許容ラジアルシャフト負荷	685 N
ロータポジションセンサ	アブソリュートエンコーダ, マルチターン
ロータポジションセンサ メーカー名	EQI 1331
絶対検出可能な分解能のロータポジションセンサ	4096
ローターポジションセンサ インタフェース	EnDat 22
ロータポジションセンサ 測定原理	誘導
ロータポジションセンサ 作動電圧 DC	5 V
ロータポジションセンサ 作動電圧範囲 DC	3.6 V...14 V
ロータポジションセンサの1回転あたりのポジション値	524288
ロータポジションセンサ 分解能	19 bit
ロータポジションセンサ システム精度 角度測定	-65 arcsec...65 arcsec
MTTF, サブコンポーネント	190年, ロータポジションセンサ