


モータケーブル
NEBM-SF1W31-E-3-N-LE24
製品番号: 8219831

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	DIN 47100 規格品
使用目的	接続ケーブルはフィールド機器（センサ, アクチュエータ）とコントローラを接続します。
ケーブル名	ラベルホルダなし
製品質量	890 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, ケーブル取り出しに関する注意	90°
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 F1
電気ポート 1, 芯数	31
電気ポート 1, 取付方法	スナップインラッチ
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	24
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	24
作動電圧範囲 DC	0 V...50 V
定格動作電圧 DC	24 V
シールド	はい
ケーブル長	3 m
ケーブル特性	ケーブルペア
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 固定ケーブル配線	23.1 mm
曲げ半径, 可動ケーブル	33 mm
ケーブル径	4.6 mm
ケーブル構造	4 x 0.25mm ² 8 x 2.5mm ²
導体公称断面	AWG23 AWG28
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ

特徴	値
保護等級	IP20
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...70 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...70 °C
保管温度	-5 °C...70 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS(UK-R) 指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ケーブル被服	PUR
ハウジングのカラー	黒