

真空用マニホールブロック VABX-A-S-VP-BH-VH

製品番号: 8227839

FESTO



データシート

特徴	値
幅	12.5 mm 12.55 mm
長さ	127.6 mm
グリッド寸法	12.55 mm
バルブサイズ	10 mm
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
サイレンサのタイプ	オープン
操作方法	電動
極性保護	はい
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
調整部品	スリットねじ
内部通信による診断	負荷シャットダウン 過電圧 エレクトロニクス/センサ 電子部品/センサの低電圧
最大バルブ連数	1
ろ過度	40 µm
内蔵機能	電動エジェクタパルス 電動エジェクタパルスバルブ スピードコントローラ 圧力センサ 圧カトランスミッタ 電動On-Offバルブ フィルタ 電気マニホールドモジュール付
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
バルブ機能	5/3 増圧 1から2へ, 4から5へ クローズ
バルブコイルの最大数	2
互換性	バルブターミナル, VTUX-A-S
ディスプレイの種類	LED
信号ステータス表示	はい

特徴	値
使用圧力	0.2 MPa...0.7 MPa
作動圧力	2 bar...7 bar
定格作動圧力	0.6 MPa 87 psi
制御圧力	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
寸法 幅 x 長さ x 高さ	12.55 mm x 127.6 mm x 68.8 mm
定格作動電圧 エレクトロニクス/センサの固有消費電力	通常27 mA
定格動作電圧の固有消費電力 負荷	通常17 mA
作動電圧に関する注記	SELV/PELV準拠の電源ユニットが必要 電圧降下に注意
24V DC時の消費電力	0.65 W
定格動作電圧 DC エレクトロニクス/センサ	24 V
定格動作電圧 DC 負荷	24 V
電源短絡時のバックアップ	10 ms
電位分離・出力 チャンネル-内部通信	はい
エレクトロニクス/センサおよび負荷/バルブの供給電圧間の電位分離	はい
許容電圧変動 エレクトロニクス/センサ	± 10%
許容負荷電圧変動	± 10 %
認証	RCMマーク
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	エステル油<0.1mg/m ³ , ISO 8573-1:2010に準拠[...:2] 潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	5 - 95%
保護等級	IP65
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
定格挿入高さ	<= 2000m NHN
最大設置高さ	2000 m
製品質量	56.4 g
圧力測定範囲	-0.1 MPa...0.1 MPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
電気制御	APインタフェース
通信インタフェース, プロトコル	AP-COM
取付方法	タイロッド
空気圧接続 2	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 チューブ 外径4mm用 チューブ 外径6mm用 チューブ 外径8mm用 チューブ外径5/32"に対応 チューブ外径1/4"に対応 チューブ外径5/16"に対応
材料に関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
材質 シール	HNBR NBR
材質: フィルタ	繊維 PA PE POM
材質ハウジング	強化 PA
Oリング材質	HNBR NBR