

Utični vijčani spoj NPQO-D-M5-Q6-P10

Broj dijela: 8203293

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.5 mm
Dubina umetanja crijeva	15.6 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	O-prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.09 MPa...2 MPa -0.9 bar...20 bar -13.05 psi...290 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi Ugljični dioksid Zrak kisik dušik
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	0 °C...120 °C
Temperatura okoline	0 °C...120 °C
Biokompatibilnost prema standardima	ISO 18562
Izvijestite o čistoći površine prema standardu	ASTM G 93 ISO 15001
Maksimalna razina nečistoće ugljikovodika	550 MGM
Maksimalni moment zatezanja	2.5 Nm
Nazivni moment zatezanja	2.25 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 10 %
Težina proizvoda	7.41 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 6 mm
Temperatura okoline Fahrenheit	32 °F...248 °F
Prsten za otpuštanje u boji	Bijeli
Materijal otvora za uvrtnje	visokolegirani nehrđajući čelik

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za brtvljenje navoja	FPM
Prsten za oslobađanje materijala	PVDF
Materijal O-prstena	FPM
Materijal za brtvljenje crijeva	FPM
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik
Prsten za potporu materijala	PVDF