

플랜지형 압력 게이지 PAGN-P-40-1M-G14-CPA

제품 번호: 8178626

FESTO



데이터 시트

특징	값
표시 범위	0 MPa...1 MPa
표준을 준수합니다	EN 837-1
압력계 공칭 치수	40
디자인	파이프 스프링 압력계
고정 방식	프런트 패널 장착
작동 매체	불활성 가스 중성 액체
작동/제어 매체 관련 참고사항	아세틸렌 없음 산소 없음
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
변동 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	2.5
보호 등급	IP43
보관 온도	-40 °C...70 °C
매체 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도	-20 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결 위치	후면 중앙
공압 연결부	G1/4
매체와 접촉되는 소재	황동
나사식 트리니언 소재	황동
하우징 소재	ABS
견시창 소재	SAN
고정 링 소재	강철
나사 소재	강철
하우징 색상	검정색
제품 무게	80 g
눈금	단일 눈금