



압력 조절 밸브 MS9-LR-G-PI10-VS

제품 번호: 8203865

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|---|
| 사이즈 | 9 |
| 시리즈 | MS |
| 설치 위치 | 입의 방향 |
| 디자인 | 파일럿식 정밀 압력 레귤레이터 |
| 컨트롤러 기능 | 출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음 |
| 작동 압력 | 6 bar...11 bar |
| 압력 조절 범위 | 0.1 bar...10 bar |
| 최대 압력 히스테리시스 | 0.05 bar |
| 작동 전압 범위 DC | 21.6 V...26.4 V |
| 최대 소비 전력 | 4.2 W |
| 최대 소비 전류 | 0.16 A |
| DC 정격 작동 전압 | 24 V |
| 잔류 리플 | 10 % |
| 아날로그 입력 신호 범위 | 4 - 20 mA |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능하지 않음 |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보관 온도 | -10 °C...60 °C |
| 매체 온도 | 10 °C...50 °C |
| 주변 온도 | 0 °C...60 °C |
| 제품 무게 | 1400 g |
| 고정 방식 | 옵션: 인라인 설치 액세서리 포함 |
| 커버 소재 | 강화 PA |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 연결판 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 마운팅 브라켓 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |

| 특징 | 값 |
|-----------|--------------------------|
| 모듈 커넥터 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 다이어프램 소재 | NBR |
| 밸브 태핏 소재 | 단조 알루미늄 합금 NBR POM |