



Priartėjimo jutiklis SIES-Q40B-PA-X-2L

Gaminio numeris: 150492

FESTO

Induktyvinis, speciali mechaninė konstrukcija.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Nominalus suveikimo atstumas | 15 mm |
| Garantuojamas suveikimo atstumas | 12,2 mm |
| Redukcijos faktoriai | Aliuminis = 0.3 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.7 Varis = 0.25 Žalvaris = 0.3 Plienas, St 37 = 1.0 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 85 °C |
| Kartojimo tikslumas | 0,75 mm |
| Jungiklio išėjimas | PNP |
| Komutavimo elemento funkcija | Antivalentinis |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 100 Hz |
| Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė | 100 Hz |
| Maksimalios išėjimo srovės priklausomybė nuo temperatūros | 200 mA prie ≤ 50 °C 150 mA prie ≤ 85 °C |
| Įtampos kritimas | 3,5 V |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 30 V |
| Liekamoji pulsacija | 10 % |
| Tuščiosios veikos srovė | ≤ 40 mA |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | Įsuktas terminalas |
| Material connector housing | PA PBT |
| Kabelio prijungimas | M20x1,5 |
| Leistinas kabelio skersmuo | 7,5 ... 12,5 mm |
| Dydis | 40x40x120 mm |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Instaliavimo tipas | vienu lygiu |
| Produkto svoris | 230 g |
| Material housing | PET |
| Parodyti kada pasiruošęs | LED žalias |
| Darbo režimo displėjus | LED geltonas |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |