

Érzékelő

SKDA-1.5-AB-G2

Cikkszám: 8176315

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Erőmérési tartomány	0 kN...1.5 kN
Kalibrálási tartomány	-0.2 kN...2 kN
Terhelési határérték	3.75 kN
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Analóg kimenet	4 - 20 mA
Analóg kimenet pontossága ± %FS-ben	0.2 %FS
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek.
Terméksúly	0.2 kg
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Védettség	IP67
Elektromos csatlakozó	5 pólusú A kódolású Aljzat M12x1
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint