


Gömbcsap egység VAPB-A-1 1/4-F-40-F0405-PB80

Cikkszám: 8191931

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés módja	pneumatikus
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	Rp1 1/4
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F0405
DN névleges szélesség	32
Szelepfunkció	2/2
Áramlási irány	megfordítható
Üzemi nyomás	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	15 Nm
Szabvány alapján	EN 10226-1
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-10 °C...200 °C
Kv átfolyás	121 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház anyagszáma	2.0402 CW617N

Jellemző	Érték
Üléktömítés alapanyaga	PTFE
Tömítések alapanyaga	HNBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz keménykrómozott
Golyó anyagszáma	2.0402 CW617N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	2.0401 CW614N
Terméksúly	5390 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség