

# Dugaszolható csatlakozó NPQO-D-Q10-Q8-P5

Cikkszám: 8203318

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Névleges szélesség                                  | 7 mm  |
| A tömlő behelyezési mélysége                        | 20.1 mm   |
| A tömlő behelyezési mélységére vonatkozó megjegyzés | Ø8 mélység 17,6 mm  |
| Beépítési helyzet                                   | tetszés szerint   |
| Kialakítás  | egyenes forma   |
| Kötegméret  | 5   |
| Szerkezeti felépítés                                | Push-pull elv   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon        | -0.09 MPa...0.3 MPa<br>-0.9 bar...3 bar   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya         | -13.05 psi...43.5 psi   |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                       | -0.09 MPa...1.2 MPa<br>-0.9 bar...12 bar<br>-13.05 psi...174 psi  |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok<br>Szén-dioxid<br>Levegő<br>Oxigén<br>Nitrogén |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel  |
| LABS konformitás                                    | VDMA24364-Zone III  |
| Élelmiszerekkel használható                         | Lásd a bővebb anyaginformációt  |
| Közeghőmérséklet                                    | 0 °C...120 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                              | 0 °C...60 °C  |
| Biokompatibilitás a szabvány szerint                | ISO 18562   |
| Felület tisztasági jelentés a szabvány szerint      | ASTM G 93<br>ISO 15001  |
| Maximális szénhidrogén-szennyezettségi szint        | 550 MGM   |
| Terméksúly  | 13.57 g   |
| 1. pneumatikus csatlakozás                          | 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz   |
| 2. pneumatikus csatlakozó                           | 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz  |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit                 | 32 °F...140 °F  |
| Oldógyűrű színe                                     | fehér   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések               | RoHS-kompatibilis   |

| Jellemző                          | Érték                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ház alapanyaga                    | PVDF                              |
| Oldógyűrű alapanyaga              | PVDF                              |
| O-gyűrű alapanyaga                | FPM                               |
| Tömítőmítés alapanyaga            | FPM                               |
| Tömítőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Támgyűrű alapanyaga               | PVDF                              |