

Elektrohenger EPRF-BS-75-300-10P-F-M1

Cikkszám: 8211893

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	75
Löklet	300 mm
Lökettartalék	0 mm
Dugattyúrúd menete	M10
Irányváltási holtjáték	100 µm
Orsóátmérő	25 mm
Orsóemelkedés	10 mm 1/min
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	0.5 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Dugattyúrúdvég	Belső menet
Motorfajta	Szervomotor
Pozíciófelismerés	nélkül
Szerkezeti felépítés	Elektromos henger körbefutó menettel
Orsótípus	Golyósorsós hajtóművel
Csavaróbiztosíték/vezető	csúszóvezetésű
Max. hajtómű fordulatszám	3000 1/min
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max. sebesség	500 m/s
A referenciamenet maximális sebessége	0.01 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 1. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 1. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95% nem kondenzáló
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ütközési energia a végállásokban	150 mJ
Max. hajtónyomaték	13.25 Nm

Jellemző	Érték
Max. Mx nyomaték	0 Nm
Max. My nyomaték	31.2 Nm
Max. Mz nyomaték	31.2 Nm
Max. radiális erő a hajtórúdnál	700 N
Max. Fx előtolóerő	7500 N
Üresjáratú hajtónyomaték	0.516 Nm
Hasznos teher irányérték, vízszintes	600 kg
Hasznos teher irányérték, függőleges	300 kg
JH tehetetlenségi nyomaték/löket méter	2.2453 kgcm ²
Jl tehetetlenségi nyomaték / kg hasznos teher esetén	0.0253 kgcm ²
JO tehetetlenségi nyomaték	0.5098 kgcm ²
Referencia-élettartam	5000 km
Karbantartási időszak	Teljes élettartamon keresztül történő kenés
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	1267 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	15.1 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	4881 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	84.5 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedősapka alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Fedél alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Dinamikus tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Orsó anya alapanyaga	Acél
Orsó alapanyaga	Hengerelt csapágyacél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél