

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Cikkszám: 8216604

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	794.1 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	25 Nm
Terméksúly	7200 g
Interfész kód, működtető szerkezet	C80-19
Interfész kód Motor In	108C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis