

Sorolható vákuum alaplap VABX-A-P-VP-BH-VH

Cikkszám: 8227840

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	12.5 mm 12.55 mm
Hossz	127.6 mm
Raszterméret	12.55 mm
Szelepméret	10 mm
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Hangtompító kivitele	nyitott
Működtetés módja	elektromos
Póluscserre elleni védelem	igen
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Szelephelyek max. száma	1
Szűrőfinomság	40 µm
Integrált funkció	Elektromos kidobóimpulzus Elektromos kidobóimpulzus szelep Fojtó Bekapcsoló szelep, elektromos Szűrő elektromos láncoló modullal
Vezérlés módja	elővezérelt
Vezérlőlevegőellátás	belső
Szelepfunkció	5/3, nyomás alatt 1-2, 4-5, zárt
A szeleptekercsek maximális száma	2
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-P szelepsziget
Kijelzőtípus	LED
Jelállapot-kijelző	Sárga LED, szelepvezérlés
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
Névleges üzemi nyomás	0.6 MPa 6 bar 87 psi

Jellemző	Érték
Vezérlőnyomás	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar
Méreték: Sz x H x M	12,55 mm x 127,6 mm x 68,8 mm
Induktív védőkapcsolás	beépítve
DC névleges üzemi feszültség terhelés	24 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozási terhelés	± 10%
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Engedély	RCM jelzés
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Észterolaj < 0,1mg/m ³ , az ISO 8573-1:2010 szerint [-:~:2] Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95%
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerezelt állapotban
Vezérlőközeg	Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 szerint [7:4:-]
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Névleges használati magasság	<= 2000 m NHN
Max. telepítési magasság	2000 m
Terméksúly	52.7 g
Elektromos vezérlés	Többpólusú
Rögzítés módja	Összehúzócsavar
2. pneumatikus csatlakozó	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz 5/32" külső Ø-jű tömlőhöz 1/4" külső Ø-jű tömlőhöz 5/16" külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	HNBR NBR
Szűrő alapanyaga	Szövet PA PE POM
Fólia alapanyaga	Poliészter
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Hüvely alapanyaga	POLYAMID-erősítéssel
Kapocs alapanyag	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
O-gyűrű alapanyaga	HNBR NBR
Szabályozó csavar alapanyaga	Megerősített PA

Jellemző	Érték
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél